

コロナ処理やプライマーなしで接着可能！

対フッ素樹脂に特化した 超強粘着両面テープ



表面エネルギーが極めて低く、
難接着性のフッ素樹脂に対して
高い粘着力を有します。




コロナ処理やプライマー無しで
接着が可能です。



フッ素樹脂以外にも金属や
プラスチック、ゴム等、幅広い種類の
素材に対して高い粘着性を発現します。

構成図

開発品



弊社汎用品



粘着物性

PTFE (フッ素樹脂) の粘着力比較

試料		粘着力 (N/25mm)			
		PTFE (フッ素樹脂)	PP	PE	SUS (BA)
150μm厚	開発品	12.9	35.5	24.9	49.6cf
	弊社汎用品	1.5zip	28.5zip	3.5zip	40.0
200μm厚	開発品	14.3	53.8cf	27.9	57.4cf
	弊社汎用品	1.3zip	31.8	3.1zip	51.0

cf凝集破壊 zipジッピング

測定方法/備考

<粘着力>
・JIS Z1528 準拠 ・引張角度: 180° ・引張速度: 300 mm/min ・試験環境: 23°C・50%RH

